


Garant**SOMT 083604 PDER, CU7530, Typ: ST500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214916 ST500
GTIN	4045197706614
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Materiał ostrza:

Cermet.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
typ	ST500
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083604 PDER

Gatunek	CU7530
Materiał ostrza	Cermet
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		