


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7730, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,15 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
Seria	Softcut®

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083604 PDER
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania