

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7510, Typ: ST1400**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	214925 ST1400
------------------	---------------

GTIN	4045197706621
------	---------------

Klasa artykułu	21A
----------------	-----

### Opis

**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,17 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,17 mm
--------------------	---------

promień naroża	0,8 mm
----------------	--------

maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
---	------

maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
--	------

Seria	Softcut®
-------	----------

współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083608 PDER
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania