

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1/4-28
GTIN	4062406039059
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 28
Ø gwintu: 6,35 mm
długość całkowita L: 80 mm
Ø chwytu D_s: 7 mm
Chwył kwadratowy □: 5,5 mm
Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	6,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,907 mm
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
norma	DIN 371

Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	80 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	12,7 mm
liczba zwojów na cal	28
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik