

CNMM 120412, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Quebra-aperas	SR
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar