

CNMG 120412, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Raio do canto	1,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	SG
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar