

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 3/8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 3/8-32
GTIN	4062406039196
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNEF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 32
Ø gwintu: 9,525 mm
długość całkowita L: 100 mm
Ø chwytu D_s: 10 mm
Chwył kwadratowy □: 8 mm
Ø otworu rdzenia: 8,85 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	32
Chwył kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza :	HSS E

skok gwintu	0,794 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	8,85 mm
Ø gwintu	9,525 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	10 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	3/8-32 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik