

TNMG 160404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear