

CNMG 09T308, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Quebra-aperas	SS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar