

**CNMG 120412, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Quebra-aperas	SM
Avanço $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar