

VC.T 160408, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	261374 HB7020
GTIN	4045197710895
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar