

**SCMT 09T308, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	SS
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7020
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T308
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar