

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160408, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	P
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	SS
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear