

Garant**Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 4X0,5****Dados do pedido**

Número do pedido	132875 4X0,5
GTIN	4062406080921
Classe de artigo	11I

Descrição**Versão:****GARANT Master Tap INOX:**

Broca de roscar potente especialmente concebida para uma **utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos**, bem como **materiais Duplex**.

- **Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste**
- **Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração**
- **Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional**

Descrição técnica

Tipo de rosca	MF
Ø haste D _s	2,8 mm
Profundidade de rosca	12 mm
Comprimento total L	63 mm
Número de arestas de corte Z	3
Quadrado da haste □	2,1 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	4 mm
Material de corte	HSS E PM
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX

Ficha de dados

#Ø do furo roscado	3,5 mm
Norma	DIN 374
Passo de rosca	0,5 mm
Tamanho da rosca	M4×0,5
Revestimento	TiAlN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		