

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 0,390-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 0,390-27
GTIN	4062406043735
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 9,906 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	27
norma	DIN 371
Chwyt kwadratowy □	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,94 mm
kąt nacięcia	15 stopni

długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Ø gwintu	9,906 mm
głębokość gwintu	19,812 mm
Ø otworu rdzenia	9 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	0,390-27 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik