

**VBMT 160404, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear