

**VBMT 160408, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar