

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 120404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-aperas	SS
#Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar