

VNMG 160404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Quebra-aperas	SM
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar