

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.3-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 2,515 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,15 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	5,03 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	2,515 mm
liczba zwojów na cal	56
skok gwintu	0,454 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	3-56 UNF LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik