

## Fresa plana 45° corte à esquerda, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 80/6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

### Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø das lâminas $D_c$	80 mm
Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	93 mm
Número de arestas de corte Z	6
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	MTC
Tipo de produto	Fresa plana

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800