

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1-10
GTIN	4062406044398
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	23 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	50,8 mm
Liczba ostrzy Z	4

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
liczba zwojów na cal	10
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2,54 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1-10 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik