

Escareador cônico de precisão 90°, sem revestimento, Ø exterior Dc: 16,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	150152 16,5
GTIN	4045197717016
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Fresa cônica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Haste **também tem 3 superfícies de aperto** para utilização em mandril com 3 mordentes.

Utilização:

Fresa cônica de precisão para escareamento cônico sem trepidação.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h9
para parafusos escareados DIN 7991	M8
Ø exterior	16,5 mm
Ø mínimo do rebaixador para furo a partir de	3,2 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm ²	0,14 mm/U
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	60 mm
Número de arestas de corte Z	3
Revestimento	sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	27	P
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		