

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 110302, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

#Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	SS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110302

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar