

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.1/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.1/16-16
GTIN	4062406044435
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 26,988 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	16
Ø otworu rdzenia	25,5 mm

