



Dados do pedido

Número do pedido	081533 160
GTIN	4062406087173
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED de alta qualidade, durável e robusta em alumínio anodizado. **A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.**

- **Proteção que impede que role.**
- **Cobertura do botão de pressão em borracha.**

Com cabeça da lanterna **focável**.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Tipo de pilha	Mignon, AA
Período de iluminação	9 h
Número de pilhas incluídas	2
Zona ATEX	nenhum
Tipo de proteção IP	IP 54

Fluxo luminoso	250 lm
Função de lanterna de bolso	Foco
Comprimento total	160 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6