

DNMG 150612, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Quebra-aperas	SG
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar