



## Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 315/21



### Dados do pedido

Número do pedido	313715 315/21
GTIN	2050001929723
Classe de artigo	33T

### Descrição

**Modelo:**

Ranhas **finamente fresadas** e dentado **retificado com precisão, brunidos**.

**Material:**

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

**Indicado para:**

**Mandris de aperto automático** da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

**Acessórios especiais:**

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

**Instrução:**

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

### Descrição técnica

Distância entre furos b	30 mm
Altura H	60 mm
para rosca DIN 912	M16
Distância entre furos a	39 mm
Largura da ranhura D	21 mm

para tipo de mandril	315 mm
Comprimento L	129 mm
Largura B	50 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico