

Pastilha de corte reversível por torneamento CNMM 1204XL, para maquinagem grossa, Tipo: PR015S



Dados do pedido

Número do pedido	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicação principal	S
Avanço f	0,15 - 0,45 mm/U
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	SX
Tipo	PR015S
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Revestimento	Megacoat Hard
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 1204XL

Número de trocas/cortes	4
Calço	259031 15
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar