

Ansell**Conjunto de luvas descartáveis VersaTouch® 92-200, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094719 7
GTIN	076490479374
Classe de artigo	04P

Descrição**Versão:**

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. VersaTouch® 92-200. Sem látex - sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Aprovada para o contacto com produtos alimentares. Ideal para manusear produtos alimentares gordurosos. Pontas dos dedos texturizadas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Espessura da parede	0,07 mm
Tempo de permeação com acetona 99%	<10 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	<10 min
Tempo de permeação com metanol 99%	<10 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40%	>480 min

Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96%	<10 min
Tipo de luvas	Luva descartável
Categoria de proteção	Categoria III
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	sem látex
EN 374	Tipo C
Material	Nitrilo
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte	Nitrilo
Revestimento	Nitrilo
Espessura	0,07 mm
Comprimento	240 mm
Índice	100
Peso	2,2 g
Cor	azul
âmbito	Precisão
Norma/regulamento	EN 374
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável