

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 11T312 FN, MKD****Dados do pedido**

Número do pedido	265972 NS
GTIN	4062406096175
Classe de artigo	21L

Descrição**Versão:**

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 1400 m/min
Modelo das arestas de corte	NS
Tipo	MKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	MKD

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
#Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,005 - 0,4 mm/U
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGW 11T312 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamto	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar