

Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 160404 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NS



Dados do pedido

Número do pedido	265996 NS
GTIN	4062406096267
Classe de artigo	21L

Descrição

Versão:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	MKD
Profundidade de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Óleo de corte	MKD
Modelo das arestas de corte	NS

Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,005 - 0,04 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 1400 m/min
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 160404 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear