

Fresa de grande avanço Hi5, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 52/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Classe de artigo	210

Descrição

Descrição:

Fresa de grande avanço potente e de corte suave.
Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.
Também pode ser usada para semiacabamento.
Rentável graças à pastilha reversível com 5 arestas de corte.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	52 mm
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 10T5..
Ø do orifício de alojamento	22 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	2,2 mm

Ø D ₃	32,6 mm
Número de arestas de corte Z	4
Série	Hi5
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219889
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP