



Dados do pedido

Número do pedido	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.

Óleo de corte para as máximas exigências, pode ser lavado com água, é possível ajustar a viscosidade com água, dependendo da aplicação.

Utilização:

Universalmente adequado para **maquinação** (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a **enformação**. É essencial ao processar materiais **difíceis de processar**, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para **metais não ferrosos**.

Também para a lubrificação com quantidades mínima, uma vez que não é usado óleo mineral.

Descrição técnica

Temperatura de autoignição	325 °C
Versão	Frasco pulverizador
Cor	amarelado

Viscosidade cinemática	57 mm ² /s
ponto de inflamação	> 180 °C
Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Forma	líquido
Índice	0,25 l
Tipo de produto	Óleo de corte/óleo abrasivo