

## Suporte de torneamento direita, HSK-T, Ø da haste/tamanho da placa: 63/15HPmm



### Dados do pedido

Número do pedido	320035 63/15HP
GTIN	2050001772527
Classe de artigo	36D

### Descrição

#### Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

### Descrição técnica

Tamanho da placa	15
Peça sobresselente	P05
Projeção medida A	70 mm
Distância entre pontas dos eixos f	45 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Ø mínimo do furo prévio D <sub>1</sub> mín.	80 mm
Ø da haste	63 mm
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	direita

Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso tensor n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Pino de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Camada intermédia n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Pino de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Camada intermédia n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Anel de bico n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Bocal de arrefecimento de alto rendimento (HP) Tipo 63	320001 63
Camada intermédia n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Parafuso tensor n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Camada intermédia n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Garra de aperto n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Pino de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Camada intermédia n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Parafuso tensor n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Pino de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Pino de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Alavanca articulada n.º 4 Tipo P01	320612 P01

Parafuso tensor n.º 3 Tipo P06

320611 P06