

## Fresa de acabamento com furo, para pastilhas de corte reversíveis CPHX, Ø D/ número de arestas de corte Z: 42/5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Versão:

Fresas de acabamento de precisão para **trabalhos de semiacabamento e acabamento extremamente eficientes**. Devido a uma geometria Wiper revista, adequada para **excelentes superfícies** em termos de **qualidade de retificação**. **É possível poupar imenso tempo** devido a um **grande salto de linha** e **grande avanço dos dentes**.

#### Utilização:

Ferramenta típica na construção de matrizes e moldes.

#### Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	5
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	42 mm
Refrigeração interior	sim
Pastilha de corte reversível adequada	CPHX 09T3..

Comprimento total $L_{tot}$	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	3 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia