

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/8-6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.3/8-6
GTIN	4062406044800
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 6

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 30,6 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	6
Ø chwytu D _s	28 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	34,925 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

Ø otworu rdzenia	30,6 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	69,85 mm
skok gwintu	4,233 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	22 mm
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1.3/8-6 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik