

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/4-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1/4-36
GTIN	4062406041274
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,7 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
liczba zwojów na cal	36
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	6,35 mm

głębokość gwintu	12,7 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	5,7 mm
skok gwintu	0,706 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/4-36 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik