

Encaixe de cabeça de fresagem Forma A, BT 40 curto, Ø do mandril d1: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	303017 16
GTIN	4062406101190
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm. Forma A.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802. Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Projeção medida A	35 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Ø do mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	16
Ø de fixação D ₁	16 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6357

Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40