

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.11/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.11/16-18
GTIN	4062406045098
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 42,862 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 41,6 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Ø gwintu	42,862 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	1,411 mm
Ø chwytu D _s	36 mm

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	220 mm
głębokość gwintu	85,724 mm
Ø otworu rdzenia	41,6 mm
liczba zwojów na cal	18
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1.11/16-18 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik