

Garant**Cabeça de ferramentas sincronizadas para ER32, Ø da haste da broca de roscar d₂: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	338186 9
GTIN	4062406103668
Classe de artigo	31P

Descrição**Versão:**

- **Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.**
- **Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.**
- **Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Adequado para fios do lado esquerdo e direito.**

Versão do texto publicitário:

- **Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.**

Indicado para:

Alojamentos sincronizados ER n.º 338180.

Descrição técnica

Quadrado da haste	7 mm
Projeção L ₁	37 mm
para Ø da haste do macho de roscar d ₂ DIN 371	M9
para Ø da haste do macho de roscar d ₂ DIN 374/376	M12

Ø D ₂	25 mm
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto	Adaptador da perfuração de roscar