

**Garant****Cabeça de ferramentas sincronizadas para ER32, Ø da haste da broca de roscar d2: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	338186 6
GTIN	4062406103637
Classe de artigo	31P

**Descrição****Modelo:**

- Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.
- Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.
- Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).
- Adequado para fios do lado esquerdo e direito.

**Modelo texto publicitário:**

- Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.

**Indicado para:**

Alojamentos sincronizados ER n.º 338180.

**Descrição técnica**

Quadrado da haste	4,9 mm
Projeção L <sub>1</sub>	8 mm
para Ø da haste do macho de roscar d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
para Ø da haste do macho de roscar d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6

Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto	Adaptador da perfuração de roscar