

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.5/8-10
GTIN	4062406042820
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
norma	DIN 376

długość całkowita L	200 mm
liczba zwojów na cal	10
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	41,275 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
Ø otworu rdzenia	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.5/8-10 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik