

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1/4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1/4-48
GTIN	4062406043490
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,85 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	12,7 mm
Ø otworu rdzenia	5,85 mm
liczba zwojów na cal	48
Ø chwytu D _s	7 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

skok gwintu	0,529 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1/4-48 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik