

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 15/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 15/16-12
GTIN	4062406042073
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 23,812 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21,8 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	21,8 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Ø gwintu	23,812 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	2,117 mm
liczba zwojów na cal	12
głębokość gwintu	47,624 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	15/16-12 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik