



Bucha de torno combinada com 4 grampos Alojamento cónico curto, DIN 702-3, Ø exterior A/cone: 200/5



Dados do pedido

Número do pedido	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Classe de artigo	36B

Descrição

Legenda:

Ajuste individual dos mordentes combinados.

Ajuste **centrado** dos mordentes.

Utilização:

Opção de fixação combinada graças a dois ajustes diferentes dos mordentes:

A) ajuste centrado dos mordentes da base (acionamentos no corpo);

b) ajuste individual dos mordentes superiores.

Isto permite que peças com forma irregular sejam fixadas como num disco plano. O anel em espiral para ajuste do mordente é **temperado**, os flancos das espirais e os flancos roscados dos mordentes de base **são retificados em ambos os lados**.

Com alojamento cónico curto DIN 702-3. Com parafusos de cavilha e porcas de colar para cabeças rotativas DIN 55027. (A norma DIN 55027 e a norma internacional ISO702/III são as mesmas da norma DIN 55022 (norma antiga)). O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Ferro fundido

Material fornecido:

Ficha de dados

Inclui:

1 jogo = 4 mordentes de base temperados.

1 jogo = 4 mordentes de broca temperados (para serem usadas como mordentes de perfuração e rotativos).

1 chave de aperto.

Descrição técnica

Quadrado de chave de aperto K	11 mm
Tamanho do cone	5
Peso	19 kg
Número de pinos roscados	4
Altura sem mordente H ₁	112 mm
Ø exterior A	200 mm
Passagem E	55 mm
Cone de centragem B	82,575 mm
Círculo primitivo	104,8 mm
Tamanho dos pinos roscados	M10
Altura com mordente H ₂	143 mm
Norma	DIN 702-3
Tipo de produto	Mandril com quatro mordentes combinado