

Conjunto de mordentes de garras 3 peças, para mandril, Ø 250 mm, Tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	313232 2
GTIN	2050001929310
Classe de artigo	33T

Descrição

Utilização:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido **em poucos segundos**, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. **Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca.** As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.

Para fixação exterior, ideal para fixação de peças em bruto.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5, endurecido.

Indicado para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.

Instrução:

Área de aperto exemplar para o n.º 313115 – 313137. Profundidade do nível de aperto 25 mm.

Descrição técnica

Área de aperto	78 - 234 mm
para tipo de mandril de Ø	250 mm
Atributo do nome do produto	Ø 250 mm
Largura da ranhura D	12 mm
Distância entre furos b	40 mm

Comprimento da união A	20 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordente de mandril de barra em cunha