

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.1/4-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.1/4-12
GTIN	4062406044640
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 29,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	31,75 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
Ø otworu rdzenia	29,5 mm
długość całkowita L	180 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

głębokość gwintu	63,5 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	12
skok gwintu	2,117 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1.1/4-12 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik