



Veio de inserção SK, SK/cone para mandril: 40/16



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 342886 40/16 |
| GTIN | 4062406109370 |
| Classe de artigo | 32A |

Descrição

Modelo:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.

Design de precisão com veio cónico e rosca de aperto.

Utilização:

Para o alojamento de buchas em fresadoras e mandriladoras com cone acentuado. Com rosca de aperto interior M 16 e **ranhura anular** para **fixação automática** (p. ex., Maho, Deckel, Mikron, etc., também adequada para todas as máquinas **padrão com fixação manual**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ø do cone D | 15,733 mm |
| Cone para mandril DIN 238 | B 16 |
| Tamanho do cone SK | 40 |
| Rosca de aperto interior | M16 |
| Código de cor para haste adequada | SK 40 |
| Tipo de produto | Alojamento da bucha |

