

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.3/8-8
GTIN	4062406044794
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31,9 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	22 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	31,9 mm
liczba zwojów na cal	8
głębokość gwintu	69,85 mm
liczba rowków wiórowych	4

długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
skok gwintu	3,175 mm
Ø gwintu	34,925 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.3/8-8 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik